

**Garant****Skærholder Heavy-Duty til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
340/999mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274064 340/999
GTIN	4062406094393
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275021 – 275048.

**Anvendelse:**

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274004 eller alternativt med adapter nr. 274003 og passende grundholder til klinger.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø for 1. indstik /  $D_2$  = maks. Ø for 1. Indstik.

$D_2$  = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

**Teknisk beskrivelse**

Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	340 mm
Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	999 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	40 mm
Indsatstype	Venstre
Systemnøgle	ja
Stikbredde W	5 mm

Stikbredde W

6 mm

Produkttype

Skærholder