



## Segmentbakkesæt, 3 dele, Stål, Til patronstype: 165



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313435 165
GTIN	2050001929501
Artikelklasse	33T

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Fint fræsede noter og præcisionslebne fortanding, bruneret.

**Anvendelse:**

Omfattende spænding med lav vridning.

**Materiale:**

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

**Passer til:**

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhmm og andre spændepatronfabrikater.

**Specialtilbehør:**

Notsten nr. 313505 – 313605.

**Bemærk:**

- Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.
- Bakker i aluminium, på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Højde H	60 mm
Notbredde D	17 mm
Længde L	59,5 mm
Bredde B	120 mm
Boringsafstand b	22 mm

Til patrontype	165 mm
Boringsafstand a	25 mm
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron