

Garant**Skærholder Medium til planindstik, højre, Ø-område Indstik D1 / D2:
27/40mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 274024 27/40 |
| GTIN | 4062406094690 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275000 – 275015.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D_1 = min. Ø til det første indstik / D_2 = maks. Ø til det første indstik.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|-------|
| Maks. skæredybde t_{maks} | 16 mm |
| Min. 1. indstiks-Ø D_1 | 27 mm |
| Maks. 1. indstiks-Ø D_2 | 40 mm |
| Indsatstype | højre |
| Systemnøgle | ja |
| Stikbredde W | 4 mm |

Produkttype

Skærholder