

Garant**Skærholder Medium-Plus til planindstik, højre, Ø-område Indstik D1 / D2:
65/100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274050 65/100
GTIN	4062406094805
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

$D_1 = \text{min. } \emptyset \text{ til det første indstik} / D_2 = \text{maks. } \emptyset \text{ til det første indstik.}$

Teknisk beskrivelse

Maks. 1. indstiks- \emptyset D_2	100 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	25 mm
Min. 1. indstiks- \emptyset D_1	65 mm
Indsatstype	højre
Systemnøgle	ja
Stikbredde W	5 mm

Stikbredde W	6 mm
Produkttype	Skærholder