

Garant**Skærholder Heavy-Duty til planindstik, højre, Ø-område Indstik D1 / D2:
144/200mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 274074 144/200 |
| GTIN | 4062406094898 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275021 – 275048.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274004 eller alternativt med adapter nr. 274003 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D_1 = min. Ø for 1. indstik / D_2 = maks. Ø for 1. Indstik.

D_2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|--------|
| Maks. 1. indstiks-Ø D_2 | 200 mm |
| Min. 1. indstiks-Ø D_1 | 144 mm |
| Maks. skæredybde t_{maks} | 50 mm |
| Indsatstype | højre |
| Systemnøgle | ja |
| Stikbredde W | 8 mm |

Produkttype

Skærholder