



## Bakkesæt 3 dele, bløde, Til patrontype: 200



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313220 200
GTIN	2050001929105
Artikelklasse	33T

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Ingen trin, til uddrejning af individuelle spænde-Ø. **Fint udfræset** kontaktflade, **bruneret**.

**Udførelse reklametekst:**

Ingen trin, til uddrejning af individuelle spænde-Ø

**Anvendelse:**

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum**. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til montering på hærdede grundbakker. Til spænding af ujævnt formede eller allerede bearbejdede emner, der ikke må beskadiges. Bakkerne udarbejdes svarende til emneformen.

**Anvendelse reklametekst:**

Til montering på hærdede grundbakker.

**Materiale:**

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

**Passer til:**

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmc-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

**Bemærk:**

Bakker i aluminium, **på forespørgsel**.

## Teknisk beskrivelse

Højde H	43 mm
Bredde B	22 mm
Gængelængde A	20 mm
Boringsafstand b	40 mm
Til patron type	200 mm
Notbredde D	10 mm
Længde L	105 mm
passer til farvekode	Röhm centerpatron med justerbare bakker
passer til farvekode	Schunk centerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Bakker til centerpatron med justerbare bakker