



Hårdt bakkesæt 3 dele, Til patronstype: 160



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 313210 160 |
| GTIN | 2050001929044 |
| Artikelklasse | 33T |

Beskrivelse

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum.** Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til montering på hærdede grundbakker. Kan anvendes med grundbakkerne som dreje- eller borebakker.

Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmcntrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

- **Senere indkøbte bløde bakker og trinbakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|--------|
| Gængelængde A | 18 mm |
| Boringsafstand b | 32 mm |
| Notbredde D | 8 mm |
| Til patronstype | 160 mm |

| | |
|----------------------|---|
| Længde L | 63 mm |
| Bredde B | 20 mm |
| passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker |
| passer til farvekode | Schunk centrerpatron med justerbare bakker |
| Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |