

**Garant****Skærholder Heavy-Duty til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
84/130mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 274076 84/130 |
| GTIN                | 4062406095345 |
| Artikelklasse       | 21U           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275021 – 275048.

**Anvendelse:**

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274004 eller alternativt med adapter nr. 274003 og passende grundholder til klinger.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø for 1. indstik /  $D_2$  = maks. Ø for 1. Indstik.

$D_2$  = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Min. 1. indstiks-Ø $D_1$    | 84 mm   |
| Maks. skæredybde $t_{maks}$ | 50 mm   |
| Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$   | 130 mm  |
| Indsatstype                 | Venstre |
| Systemnøgle                 | ja      |
| Stikbredde W                | 8 mm    |

Produkttype

Skærholder