

Garant**Skærholder Heavy-Duty til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:
114/160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274076 114/160
GTIN	4062406095352
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275021 – 275048.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274004 eller alternativt med adapter nr. 274003 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D_1 = min. Ø for 1. indstik / D_2 = maks. Ø for 1. Indstik.

D_2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Teknisk beskrivelse

Min. 1. indstiks-Ø D_1	114 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	50 mm
Maks. 1. indstiks-Ø D_2	160 mm
Indsatstype	Venstre
Systemnøgle	ja
Stikbredde W	8 mm

Produkttype

Skærholder