

**Garant****Båndmål, Båndlængde: 3m**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	462070 3
GTIN	4062406095611
Artikelklasse	41H

## Beskrivelse

### Udførelse:

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et kabinet af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb. For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stopasten belagt med **2K-Haptoprene**. Glidelejer med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb. **Innovativ dæmper** af specialgummi optager returstedets energi og skåner håndledet. **Indsat aluminiumprofil** på undersiden, så båndmålet står præcist. En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

## Teknisk beskrivelse

Båndlængde	3 m
Båndbredde	13 mm
Kabinet, højde	59 mm
Kabinet, bredde	26 mm
Kabinet, længde	62 mm
Norm	EG I
Kalibrering	G1

Produkttype

Båndmål

**Services**

KalibreringBåndmål Maks. længde 5 m

026240 5