

HOLEX**Støtteskive hård/med ribber, Udvendig Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566672 125
GTIN	4045197718273
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

Hård, ikke-formbar fiberstøtteskive. Støtteflade med **fine ribber til optimal kornstøtte** ved kant- og fladeslibning. Specialkunststof med **meget høj temperaturbestandighed**. Ideel til **grove slibe- og skrubbeopgaver** med korn 36 til 60.

Teknisk beskrivelse

Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Udvendig Ø	125 mm
Hårdhedsgrad	hård
Gevind	M14
Produkttype	Støtteskive

