



Nitrilhandsker, par 6240 // SKIN, Handskestørrelse: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094234 8
GTIN	4059904095687
Artikelklasse	09H

Beskrivelse

Udførelse:

6240 SKIN. Tætsiddende handske med høj brugerkomfort og fin følsomhed takket være progressiv **18-gauge-strikketeknologi** med særligt tyndt garn. Også egnet til betjening af touchscreens.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Gribeevne ved olie	god
Handskestørrelse	8
Føleevne	meget god
Gribeevne ved fugt	moderat
silikonefri	nej

DMF-fri	nej
Pasform	meget god
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Åndbarhed	meget god
Materiale, belægning	PU
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
EN 388	2111X
Bæremateriale	Nylon
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort / blå
Vægt	8 g
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker