

HOLEX**Støtteskive hård/med ribber, Udvendig Ø: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566672 180
GTIN	4045197718280
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberstøtteskive med høj temperaturrebestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

Hård, ikke-formbar fiberstøtteskive. Støtteflade med **fine ribber til optimal kornstøtte** ved kant- og fladeslibning. Specialkunststof med **meget høj temperaturrebestandighed**. Ideel til **grove slibe- og skrubbeopgaver** med korn 36 til 60.

Teknisk beskrivelse

Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Udvendig Ø	180 mm
Hårdhedsgrad	hård
Gevind	M14
Produkttype	Støtteskive

