

AEG

Håndboremaskine med 1 gear, Type: BE750R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftfuld AEG boremaskine –

- Ekstremt kompakt konstruktion til opgaver under trange pladsforhold.
- Robust selvspændende borepatron til hurtigt værktøjsskift.
- Elektronik med styring af omdrejningstal.
- Ergonomisk design og softgrip af hensyn til højeste brugerkomfort.

Fordel:

Meget kort konstruktion.

Leveringsomfang:

Inklusive 1,5 – 13 mm selvspændende borepatron, arbejdstaske, netkabel 4 m.

Teknisk beskrivelse

Borepatron-spændeområde	1,5 - 13 mm
Vægt	1,8 kg
Effektforbrug	750 W
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm

Højre- / venstreløb	ja
Producentbetegnelse	BE750R
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Borepatronholder	SSBF 1 – 13
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Omdrejningstalområde	0 - 3000 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Boremaskine