

KERN**Kranvægt type HFD, Maksimalt vejeområde: 12000kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479439 12000
GTIN	4045761202740
Artikelklasse	47D

Beskrivelse**Udførelse:**

LED-display med baggrundsbelysning til bekvem aflæsning også på lang afstand. Data-Hold-funktion til at fastholde den viste værdi.

Robust, højtopløsende kranvægt op til 12 ton. Cifferhøjde 30 mm. Driftstid for batteri ca. 30 timer.

Leveringsomfang:

Inklusive trådløs fjernbetjening med 2 batterier nr. 081561 str. LR3. Vægt inkl. batteri og lysnetadapter.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	573 mm
Kabinet, højde	129 mm
Antal medfølgende batterier	2
Aflæsning	1000 g
Driftstemperatur	-10 - 40 °C

Kalibrering	Pris på forespørgsel
Kabinet, dybde	145 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Fejlgrænse fra maksimumværdi	0,2 %
Kabinet, bredde	194 mm
Nettovægt	20 kg
Aflæsning af øvre vejeområde	5000 g
Aflæsning af mellemste vejeområde	2000 g
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Hænge-/Kranvægt

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3