

KERN**Lommevægt type TGC, Maksimalt vejeområde: 500g**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479446 500
GTIN	4045761217539
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

- Med tilvejningsfunktion, taraknap.
- Justeringsprogram CAL: til høj nøjagtighed.

Flad lommevægt med stor vejeplade af rustfrit stål og praktisk Tara-skål. LCD-display med baggrundsbelysning til praktisk aflæsning af vejeværdien.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Nettovægt	0,18 kg
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Maksimalt vejeområde	500 g
Aflæsning	0,1 g
Dybde	130 mm
Antal medfølgende batterier	2
Bredde	100 mm

Højde	18 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	K2
Produkttype	Kompaktvægt

Services

KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50
DAkkS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50	027710 50

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------