

**KERN****Kranvægt type HFD, Maksimalt vejeområde: 1500kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479439 1500
GTIN	4045761202757
Artikelklasse	47D

**Beskrivelse****Udførelse:**

LED-display med baggrundsbelysning til bekvem aflæsning også på lang afstand. Data-Hold-funktion til at fastholde den viste værdi.

Robust, højtopløsende kranvægt op til 12 ton. Cifferhøjde 30 mm. Driftstid for batteri ca. 30 timer.

**Leveringsomfang:**

Inklusive trådløs fjernbetjening med 2 batterier nr. 081561 str. LR3. Vægt inkl. batteri og lysnetadapter.

**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning	100 g
Fejlgrænse fra maksimumværdi	0,2 %
Antal medfølgende batterier	2
Samlet længde	421 mm
Driftstemperatur	-10 - 40 °C

Kabinet, højde	129 mm
Kabinet, bredde	194 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Nettovægt	8,2 kg
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Kabinet, dybde	145 mm
Aflæsning af øvre vejeområde	500 g
Aflæsning af mellemste vejeområde	200 g
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Hænge-/Kranvægt

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3