



Slim-skruetrækker til Torx®, Classic, isoleret, Torx®-profil: TX20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	625753 TX20
GTIN	7610733278336
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskaft med håndvenligt, praktisk kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Reduceret klinge-Ø med integreret beskyttelsesisolering til dybtliggende skruer- og fjederelementer (klinge-Ø = isolerings-Ø i det forreste klingekområde).

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Hel længde	205 mm
Torx®-profil	TX20
Klingelængde	100 mm
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiale, klinge	PB Swiss Tools-speciallegering
Produkttype	Skruetrækkere