



Slim-elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classic isoleret, Skærbredde b: 4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	663003 4
GTIN	7610733278350
Artikelklasse	63E

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overfladestruktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og fedtede.

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer.

Reduceret klinge-Ø med integreret beskyttelsesisolering til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-Ø = isolerings-Ø i det forreste klingeområde).

Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skrueerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	195 mm
Skærtykkelse a	0,8 mm
Skærbredde b	4 mm
Klingelængde	100 mm

Bitbetegnelse	3
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Produkttype	Skrueværktøjer