

**Notsten, sejhædede, Notbredde D: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	313505 17
GTIN	2050001929662
Artikelklasse	33T

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebet og sejhærdet.

Passer til:

Alle **gængse spændepatroner** af **fabrikaterne** Schunk, Forkardt, Röhme og SMW (med spidsfortanding).

Passer til:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Leveringsomfang:

Inklusive cylinderskruer DIN 912 – 12.9!

Bemærk:

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.

Teknisk beskrivelse

Højde H	23 mm
Notbredde D	17 mm

Maks. tilspændingsmoment	70 Nm
Gevind g	M12
Trinhøjde h	9 mm
Produkttype	Notsten