

**Garant****Indstiksplatte neutral, HU9310, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275006 3
GTIN	4062406098353
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med slebne flanker.

**Anvendelse:**

Til lille indstiks-Ø i kombination med skærholder nr. 274010 – 274026.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274010 – 274026. Borestænger nr. 274170 – 274171.

**Passer til:**

Til lille indstiks-Ø i kombination med skærholder nr. 274010 – 274026.

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Belægning	ubelagt
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU9310
Antal skift/skær	1

Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		