

**Garant****Sletfræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/5mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212542 42/5
GTIN	4062406098667
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

### Udførelse:

Præcisions-sletfræser til **yderst effektiv forslet- og sletbearbejdning**. Takket være den opdaterede Wiper-geometri leverer den **fremragende overfladekvaliteter i slibekvalitet**. **Ekstreme tidsbesparelser** takket være et stort **linjespring** og en **stor tandtilspænding**.

### Anvendelse:

Typisk værktøj i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.

### Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

## Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	5
Skær-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	CPHX 09T3..
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm

Vendeplatteskruesæt	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser