

**Garant****CPHX 060210 ER, HB7705, Type: HART**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212558 HART
GTIN	4062406099176
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

### Udførelse:

Koncentricitet  $\pm 0,020$  mm.

- **Vendeplatter med forbedret Wiper-geometri for en mere effektiv bearbejdning i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.**
- **Der kan opnås ekstremt store tidsbesparelser takket være det store linjespring og den store tandtilspænding.**
- **Fræsevendeplatter med radial og aksial Wiper-geometri.**

### Anbefaling:

Ved ren planfræsning kan Vc reduceres med 30 %.

### Bemærk:

Vejledende værdier for ae 0,2 mm.

$L_{wa}$  angiver den aksiale Wiper-længde.

$L_{wr}$  angiver den radiale Wiper-længde.

Tilspænding  $f_z$  i stål < 65 HRC: 0,15 mm

Plattetykkelse S: 2.38 mm

## Teknisk beskrivelse

Type	HÅRD
------	------

Hjørneradius	1 mm
Plattetykkelse S	2.38 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CPHX 060210 ER
Type	HB7705
Skæremateriale	HM
Længde Wiper aksial	0,5 mm
Længde Wiper radial	0,8 mm
Skærradius R <sub>1</sub>	1 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> i stål < 65 HRC	0,15 mm
Antal skift/skær	2
Belægning	TiC
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning