

**Garant****Notstødholder, standard Ø DS 16 mm, fra notbredde m: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290356 6
GTIN	4062406099244
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

**Bemærk:**

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

**Teknisk beskrivelse**

Skrue	290399 2
Skaft-Ø	16 mm
egnet til notbredde m	6; 8 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	56 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	9 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	17,49 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	17,85 mm
Skærholder-Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Indvendig køling	ja
Skaftlængde L <sub>s</sub>	40 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj