

**Garant****ER-spændetangspatron Form ADB, BT 40 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302765 20
GTIN	4062406100230
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Spændemøtrik afbalanceret (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.**

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive ER-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Bemærk:**

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	34 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	20
Spændeområde	1 - 13 mm

Udragende længde, A-mål	100 mm
ER-spændenøgle	20
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	1-13 mm
Adapter	BT 40 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308930 10
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308911 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308930 1
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308916 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308911 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308916 9
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309406 7
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308930 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308911 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308911 8

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308911 13
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308930 11
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308916 4
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308916 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308930 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308930 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308911 9
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309406 6
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308916 10
Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308930 12
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309406 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308911 2
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309406 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308930 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308911 7
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308916 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308916 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308911 4

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308911 11
ER-spændemøtrik Til ER 20	309580 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308911 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308930 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308930 3
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309406 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308911 1
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308916 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308930 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308916 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308930 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308930 8
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308911 10
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309406 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308916 8