

Garant**ER-spændetangspatron Form ADB, BT 50 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302828 40
GTIN	4062406100339
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spændemøtrik afbalanceret (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 3 - 26 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 63 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 40

ER-spændenøgle: 40

Teknisk beskrivelse

Ekstra ER-spændemøtrik	40
ER-spændenøgle	40
Spændeområde	3 - 26 mm
Udvendig Ø D	63 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Adapter	BT 50 A = 100
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309040 17
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309419 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308992 20
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309419 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 24 mm	309040 24
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309449 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309040 16
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309434 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309419 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309419 16
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309434 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309419 11
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	308990 19
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309434 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309040 6
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309449 16
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308990 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309449 5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309419 14
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309434 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 40	309617 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309040 4
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 16 mm	309434 16
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309449 4
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309449 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308992 18

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 26 mm	308990 26
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309449 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309040 19
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm	309434 12
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309419 10
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309449 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309449 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 22 mm	308990 22
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 40	309612 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309419 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309449 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308990 18
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 21 mm	309040 21

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309419 12
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309449 8
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 40	309610 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 22 mm	309419 22
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308990 8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 14 mm	309434 14
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spændemøtrik Til ER 40	309580 40