

Garant**Fladspændepatron Form ADB med kølekanal, BT 50 kort, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302650 18
GTIN	4062406100384
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹. **Med kølekanaler, der kan lukkes.**

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	50 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	16
Udragende længde, A-mål	63 mm
Spænde-Ø D ₁	18 mm
Adapter	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339

Form	ADB
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 3 \mu\text{m}$
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------