

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261327 20/11  |
| GTIN                | 4062406100667 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Beskrivelse**

Borestænger HM 20/11 mm ISO-kode holder: E20S SVJCR/L11

Indstillingsvinkel  $\kappa$ : 142 grader

passende vendeskærsplatter: VC..1103..

Mindste forborings-Ø  $D_{\min}$ : 24 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 2 mm

Spændehøjde  $L_2$ : 19 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| passende vendeskærsplatter      | VC..1103..     |
| Spændehøjde $L_2$               | 19 mm          |
| Samlet længde $L$               | 250 mm         |
| Skaft-Ø                         | 20 mm          |
| Hovedlængde $L_1$               | 38 mm          |
| Indstillingsvinkel $\kappa$     | 142 grader     |
| Vendeplatteskruesæt             | 269028 7       |
| ISO-kode holder                 | E20S SVJCR/L11 |
| Midterforskydning $L_3$         | 2 mm           |
| Halsbredde                      | 11 mm          |
| Plattestørrelse                 | 11 mm          |
| Mindste forborings-Ø $D_{\min}$ | 24 mm          |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Indsatstype             | Venstre                          |
| Indv. drejedybde op til | 8×D                              |
| Skæremateriale          | HM                               |
| Norm                    | DIN 8024                         |
| Indvendig køling        | ja                               |
| Skafttype               | Borestang                        |
| Anvendelse              | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype             | Borestang                        |