



Digital skydelære IP67, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412751 300
GTIN	4062406100889
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Efter 2 timer uden brug slukkes skydelæren af den automatiske slukkefunktion. Slagfast kunststofhus.

Udførelse reklametekst:

Let aflæseligt, kontrastrigt digitalt display. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand, kølemiddel, olie og støv. Finslebne måleflader.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 300 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Antal medfølgende batterier	1
Kæbelængde	60 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Automatisk slukning	ja

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Aflæsning	0,0005 tommer
Kalibrering	A1
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Materiale, hus	Kunststof
Norm	ISO 13385
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Skrue til dybdelæreholder	412230
Skrue til dybdelæreholder	412236