

**Fræserhovedadapter Form A, BT 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303037 27
GTIN	4062406101268
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.

Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Form A.

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
Udvendig Ø D	60 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Adapter	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Holder-standard	JIS B6339

Holder-standard	ISO 7388-2
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter