



Trykluftvinkelsliber, Type: 3550-120



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Motor med 1,5 hk og 1100 W effekt.**
- **Beskyttelseskærmen kan indstilles uden nøgle.**
- **125 mm tallerkenkapacitet.**
- **Flot, strømlinet sikkerhedsgreb.**

Kompakt og **kraftfuld** vinkelsliber til optimale standtider ved krævende opgaver med op til 1000 timers serviceintervaller. Ergonomisk og vibrationsdæmpet håndtag. Beskyttelseskærmen kan indstilles uden nøgle. **M14 spindelgevind.**

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	CP3550-120AA5
Vægt	1,9 kg
Arbejdsstøj	84 dB(A)
Maks. luftbehov	1560 l/min
Udgangseffekt	1100 W
maks. omdrejningstal	12000 min ⁻¹
Maks. skive-Ø	125 mm

Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	13 mm
Maks. vibration iht. EN	9,8 m/s ²
Tryklufttilslutning	3/8 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Vinkelsliber