

**Garant****Afstikningsklinge HSS, neutral, Klingehøjde h<sub>5</sub> / stikbredde w: 19/2,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273560 19/2,2
GTIN	4045197719188
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Passer til:**

Holder nr. 273984 – 273994 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	2,2 mm
Klingehøjde h <sub>5</sub>	19 mm
Til maks. emne-Ø	40 mm
Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>	21 mm
Samlet længde L	86 mm
Skæremateriale	HSS
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge