

**HOLEX****Kompaktskiver Dia.×T×H (mm), 150×3×25, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566987 180
GTIN	4045197719034
Artikelklasse	52M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kompaktskiver i komprimeret fiberfleece til afkølet slibning uden misfarvning.

**Anvendelse:**

Til **bortslibning, rengøring og finishbearbejdning** af hjørnesvejsninger, svejsepunktsamlinger, svært tilgængelige steder med vinkelslibere (Ø 125 mm) eller hjørnesvejsningsslibemaskiner (Ø 150 mm).

**Bemærk:**

Fiberkompaktskiver til fladeslibning finder du under nr. 566991. Afgrater- og finishingskiver til anvendelse på slibebukke finder du under nr. 568725, nr. 568731 og nr. 568741.

**Teknisk beskrivelse**

Udførelse	6A medium
Hårdhedsgrad	middel
Kornstørrelsessammenligning	180
Finhedsgrad	middel

Skive-Ø D	150 mm
Borings-Ø H	25 mm
Skivebredde, D	3 mm
Slibemiddelforkortelse	SiC
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	150×3×25
Maks. omfangshastighed	60 m/s
maks. omdrejningstal	7500 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Kompaktskiver

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		