

**ER-spændetang med tætning, ER25, Nom. spænde-Ø d: 9/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308959 9/16
GTIN	4062406104283
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominal-Ø.

**Teknisk beskrivelse**

Adapter	ER25
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	429 E
Udvendig Ø D	26 mm
Samlet længde L	34 mm
Produkttype	Spændehoved