



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 3xD, Type: 13



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 232272 13 |
| GTIN | 4062406105877 |
| Artikelklasse | 22G |

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Ligenotet.**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 13 - 17,5 mm

Nyttelængde L₁: 35 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX8

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|--------------|
| Spændeskruer | 232990 TX8 |
| Nyttelængde L ₁ | 35 mm |
| Morsekonus MK, størrelse | 2 |
| Ø-område D _c | 13 - 17,5 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Udførelse | 3xD |
| Skaft | Morsekonus |
| Indvendig køling | ja |

Produkttype

Vendeplattebor