

**Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232271 25
GTIN	4062406105839
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Ligenotet.**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 25 - 35 mm

Nyttelængde L₁: 52,5 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX15

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	52,5 mm
Ø-område D _c	25 - 35 mm
Morsekonus MK, størrelse	4
Spændeskruer	232990 TX15
Antal skær Z	2
Udførelse	1,5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor