

**Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232271 18
GTIN	4062406105822
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Ligenotet.**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 18 - 24 mm

Nyttelængde L₁: 36 mm

Morsekonus MK, størrelse: 3

Spændeskruer: 232990 TX9

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX9
Morsekonus MK, størrelse	3
Nyttelængde L ₁	36 mm
Ø-område D _c	18 - 24 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	1,5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor