



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232273 25
GTIN	4062406105952
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 25 - 35 mm

Nyttelængde L₁: 187,3 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX15

Teknisk beskrivelse

Ø-område D _c	25 - 35 mm
Nyttelængde L ₁	187,3 mm
Morsekonus MK, størrelse	4
Spændeskruer	232990 TX15
Antal skær Z	2
Udførelse	5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

