



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 48



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232275 48
GTIN	4062406106096
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Med indvendig køling. **Ligenotet.**

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og v_c -værdier med 30%.

Teknisk beskrivelse

Morsekonus MK, størrelse	5
Spændeskruer	232990 TX20
Ø-område D_c	48 - 65 mm
Nyttelængde L_1	576 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	12×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor