

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, kan indstilles elektrisk i højden Eluplanplade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 1500/DEmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923297 1500/DE
GTIN	4062406103293
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Trinløs elektrisk højdejustering. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 150

Leveringsomfang:

2 × fodstykker med elektrisk højdeindstilling, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. **Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres umonteret. Den manuelle knaps position kan vælges frit. Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr. 927220.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytte dybde i G	20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Maks. bæreevne	400 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm
ComfortClose	nej
Skuffekabinet, nyttehøjde	225 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højdeindstillingsområde	850 - 1050 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Serie	vario
Skuffer, nytte flade i G	20×20
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Løfthastighed	9 mm/s
Antal skuffer	2
Tilslutningsspænding	250 V
Skuffer, nytte bredde i G	20
Vægt	90 kg
Skuffekabinet, højde	300 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F

Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	850-1050 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænk