

**Garant****Hjørnearbejdsplads til arbejdsstationen eLevel, med 1 løftesøjle, med Eterlux-plade, lys****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920081
GTIN	4045197719751
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Hjørnearbejdsplads med 40 mm tyk bordplade og 1 løftesøjle. Elektrisk trinløs højdeindstilling. Kun i kombination med 2 arbejdsstationer eLevel. Styringen programmeres på 5 løfteenheder.

**Lakering:**

Fodstykke musegrå RAL 7005, kan ikke konfigureres. Løftesøjle eloxeret aluminium, kan ikke konfigureres. Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 pulverlakeret, ikke konfigureres.

Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til: 700 - 1000 mm

Bredde: 1100 mm

Arbejdsplade, længde: 1000 mm

Arbejdsplade, dybde: 1000 mm

Arbejdsplade, tykkelse: 40 mm

Vægt: 65 kg

**Teknisk beskrivelse**

Overflade, bordplade	Meget ridse- og varmebestandig belægning
Vægt	65 kg
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm

Materiale, bordplade	ST-trækerne med Eterlux-belægning
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	700 - 1000 mm
Arbejdsplade, dybde	1000 mm
Bredde	1100 mm
Belægning, bordplade	Eterlux (melamin / fenolharpiks)
Farve overflade arbejdsplade	lysegrå
Serie	Workstation
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads	700-1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	100 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hjørneløsning til filebænk