

**Garant****Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind konisk form, HSK-A 100,  
Gevind M × længde L1: M10X100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307046 M10X100
GTIN	4062406106942
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konisk konstruktion.

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

**Anvendelse:**

Til skruefræser med gevind.

**Specialtilbehør:**

Forlænger nr. 301358, reduktion nr. 301359, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890.

**Bemærk:**

Hårdmetal-holdere og hårdmetalforlængere til påskruningsfræsere nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	129 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	100 mm
Gevind M	M10×100
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Borings-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
L <sub>2</sub>	10 mm

Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder