



## Notsten, sejhærdede, Notbredde S: 14mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313805 14
GTIN	2050001929877
Artikelklasse	33T

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Præcisions slebet og sejhærdet.

**Passer til:**

Fabrikat Röhms KFD-HE.

**Leveringsomfang:**

Inklusive cylinderskruer DIN 912 – 12.9!

**Bemærk:**

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.

### Teknisk beskrivelse

Maks. tilspændingsmoment	70 Nm
Højde H	20,5 mm
Passer til fabrikat Röhms KFD-HE	210
Boringsafstand b	25 mm
Gevind g	M12

Trinhøjde h	8,5 mm
Notbredde S	14 mm
Produkttype	Notsten