

Garant GRIDLINE

**Udtrækshylde til væskekabe (uden dunk), Monteringshøjde: 75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	980052 75
GTIN	4062406107062
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Robust stålpladekonstruktion med kuglelejrede løbeskinner. Foran åben udskæring til aftapningshaner. **Kan trækkes 100 % ud, maks. 200kg bæreevne.**

**Anvendelse:**

Til opbevaring af 4 dunke a 25 liter **eller** 5 dunke a 10 liter.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

**Teknisk beskrivelse**

Nyttebredde	600 mm
Nyttedybde	500 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Udtrækshylde

