

**Notsten, sejhærdede, Notbredde S: 21mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	313805 21
GTIN	2050001929907
Artikelklasse	33T

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebet og sejhærdet.

Passer til:

Fabrikat Röhms KFD-HE.

Leveringsomfang:

Inklusive cylinderskruer DIN 912 – 12.9!

Bemærk:

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.

Teknisk beskrivelse

Højde H	28 mm
Boringsafstand b	30 mm
Maks. tilspændingsmoment	150 Nm
Passer til fabrikat Röhms KFD-HE	315 / 21
Gevind g	M16

Trinhøjde h	11,5 mm
Notbredde S	21 mm
Produkttype	Notsten