



## Mikrometerskrue, Måleområde: 175-200 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	420450 175-200
GTIN	7630041104158
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Emballage: Stabil boks

Måletromleinddeling: 1/50 mm

Kalibrering: B2

Kalibrering: B1

Aflæsning: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Måletromle-Ø: 18,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Måletromleinddeling	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Måleområde	175 - 200 mm
Aflæsning	0,01 mm
Måletromle-Ø	18,5 mm
Kalibrering	B2

Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

Kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	012050 200
Kalibrering Indstillingsmål til mikrometerskrue Maks. nominelt mål 300 mm	012110 300
Mærkning laserindgraveret Type	018940