

PRYOR

Slagtalssæt, 10 dele Med normal skrift 0 – 9, Skrifthøjde: 2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085405 2
GTIN	5022044000100
Artikelklasse	08W

Beskrivelse

Udførelse:

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.

Normal skrift; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

Anvendelse:

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	63,5 mm
------------	---------

Skafttykkelse	6,35
Dybdebegrænsning	ja
Skrifthøjde	2 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

Tilbehør

Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 2/3	085411 2/3
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 2/0	085411 2/0
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 2/5	085411 2/5
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 2/9	085411 2/9
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 2/2	085411 2/2
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 2/8	085411 2/8
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 2/7	085411 2/7
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 2/1	085411 2/1
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 2/4	085411 2/4
Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
Slagtal – enkeltvisMed normal skrift 0 – 9 Skrifthøjde (mm) / tegn 2/6	085411 2/6