

**Mikrometerskrue, Måleområde: 100-125 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420450 100-125
GTIN	7630041104127
Artikelklasse	45A

Beskrivelse**Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Emballage: Stabil boks

Måletromleinddeling: 1/50 mm

Kalibrering: B2

Kalibrering: B1

Aflæsning: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Måletromle-Ø: 18,5 mm

Teknisk beskrivelse

Spindel-Ø	8 mm
Aflæsning	0,01 mm
Måletromle-Ø	18,5 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	100 - 125 mm
Kalibrering	B2

Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

Kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	012050 200
Kalibrering Indstillingsmål til mikrometerskrue Maks. nominelt mål 300 mm	012110 300
Mærkning laserindgraveret Type	018940

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 100 mm	421100 100
-----------------------------------	------------