



Sæt med gevindmåletråde, Tråd-Ø: 2,550mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	422490 2,550
GTIN	2050001940940
Artikelklasse	46P

Beskrivelse

Udførelse:

Gevindmåletrådene er hærdede og finslebne, holderen matforkromet. En fjedring i holdeboringen giver en sikker, drejelig placering af målespindel.

Anvendelse:

Til bestemmelse af flanke-Ø for udvendige gevind efter tretrådsmetoden sammen med en mikrometerskrue eller en længdemålebænk.

Leveringsomfang:

Et sæt består af en holder med måletråd og en holder med to måletråde i en kunststofboks.

Bemærk:

Angiv ved bestilling altid Ø målespindelen (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Teknisk beskrivelse

Tolerancedorn M iht. DIN 13 blad 1	37,591 / 40,590 / 42,853 / 45,832 mm
Tråd-Ø	2,55 mm
til gevind	M36 / M39 / M42 / M45
Til gevindstigning P	4/ 4,5
Fejlgrænse	±1 µm
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	L16
Produkttype	Gevindmåletråd
Til spindel-Ø	6,35 mm
Til spindel-Ø	6,5 mm
Til spindel-Ø	6,8 mm
Til spindel-Ø	7,5 mm
Til spindel-Ø	8 mm

Services

KalibreringGevindmåletråd Type GMD	028900 GMD
DAkS-kalibreringGevindmåletråd Type GMD	028910 GMD