

**Mikrometerskrue, Måleområde: 125-150 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420450 125-150
GTIN	7630041104134
Artikelklasse	45A

Beskrivelse**Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Emballage: Stabil boks

Måletromleinddeling: 1/50 mm

Kalibrering: B2

Kalibrering: B1

Aflæsning: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Måletromle-Ø: 18,5 mm

Teknisk beskrivelse

Spindel-Ø	8 mm
Aflæsning	0,01 mm
Måletromle-Ø	18,5 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	125 - 150 mm
Kalibrering	B2

Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

Kalibrering Indstillingsmål til mikrometerskrue Maks. nominelt mål 300 mm	012110 300
Kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	012050 200
Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022000 200
Kalibrering Indstillingsmål til mikrometerskrue Maks. nominelt mål 300 mm	022080 300
900	022090 900